

UVC-lampe Metos Dry Ager DX

UVC-reservlampa för årligt underhåll av enheten. Det rekommenderas byte av lampan 1 x per år i kontinuerlig drift, för att permanent kunna dra nytta av UVC-steriliseringen fulla effektivitet.

UVC-lampan till din DRY AGER® DX 500® och DX 1000® kan enkelt och snabbt bytas ut, mer information finns i bruksanvisningen.



UVC-lampe Metos Dry Ager DX

Pakkevolum inkl. emballasje	0,01
Volumenhet	m3
Pakkevolum	0,01 m3
Lengde på forpakning	0
Bredde på forpakning	0
Høyde på forpakning	0
Forpakkingsstørrelse	cm
Transport mål (LxDxH)	0x0x0 cm
Netto vekt	0,015
Net weight with unit	0,015 kg
Bruttovekt	0,02
Vekt inkl. emballasje	0,02 kg
Vektenhet	kg